

Conferma di equivalenza

Per lampade UV ad alta e bassa pressione a efficacia ottica Butler-ID: 580

Produttore apparecchio:

UWE LIGHT GmbH - Buchstraße 82 - 73510 Schwäbisch Gmünd

Descrizione apparecchio:

UV-Kit ID-580: uwe CPS 74 (OT 180 / UT 100)

Nr. serie apparecchio:

light in action



La compagnia UV-POWER LICHT GMBH, certificata a norma europea DIN EN ISO 9001, è appaltatrice di lampade UV ad alta e bassa pressione sotto il nome ed etichetta NEW TECHNOLOGY.® Tutte le lampade UV con questa descrizione sono distribuite dalla nostra compagnia. Con la seguente confermiamo che le seguenti lampade elencate UV NEW TECHNOLOGY.® hanno, presa considerazione della tolleranza di fabbricazione, valori di arrossamento identici a quelli presentati dal produttore (I numeri d'articolo sono normativi).
Di conseguenza agevoliamo il ricambio dei prodotti originali con quelli conformi NEW TECHNOLOGY.®

Lampade UV ad alta e bassa pressione a efficacia ottica dell'apparecchio sopraindicato

Descrizione del produttore	Nr. OEM.	Tipi di lampada NEW TECHNOLOGY.®	
		Descrizione	Nr. Art.
Röhre uwe SafeLight LeXtra 180W (Duo)	272672	Max Warp 800 X-TEND 0.3 180WR 2,0 m	208326
		Perfect Lex 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 120/80 180WR 2m	208344
		BEAUTY LIGHT red intensive tan 180W R 2m	205360
		PLATIN deluxe R 180W 2m	208790
Röhre uwe SafeLight 25W	272410	Max Warp 800 X-TEND 0.3 25W	208300
		BEAUTY LIGHT red intensive tan 25W	205300
		PLATIN deluxe 25W	208700
Röhre uwe SafeLight LeXtra 100W (Duo)	272692	Max Warp 800 X-PRESS PLUS 0.3 100WR	208312
		Perfect Lex 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 100WR	208340
		BEAUTY LIGHT red intensive tan -S- 100W R	205315
		PLATIN deluxe CR 100W	208725

Timbro UV-POWER LICHT GMBH

UV-POWER
UV-Röhren • UV-Strahler • Solarkosmetik • Hygienezubehör
UV-Power Licht GmbH
Industriestraße 24-26 • 49716 Meppen
GF: Günter Schaffron, Holger Seefeld
Telefon: 0 59 31 / 9 83 00 • Telefax: 98 30 98
<http://www.uv-power.de>

Geschäftsführer
Holger Seefeld
UV-POWER LICHT GmbH

Creation-Date: D-Meppen, 11.05.2020

Gestione laboratorio
Detlef Hessel
Ingegnere Elettrotecnico

Strumento di misura: - Doppio monocromatore Macam mod. SR 9910 con fibra ottica lunga 1,8m e diffusore
- BENTHAM DMC 150 FC.

Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche.