

Conferma di equivalenza

Per lampade UV ad alta e bassa pressione a efficacia ottica Butler-ID: 756

Produttore apparecchio:

JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef

Descrizione apparecchio:

UV-Kit ID-756: Ergoline Open Sun 600 Super Power

Nr. serie apparecchio:

light in action



La compagnia UV-POWER LICHT GMBH, certificata a norma europea DIN EN ISO 9001, è appaltatrice di lampade UV ad alta e bassa pressione sotto il nome ed etichetta NEW TECHNOLOGY.® Tutte le lampade UV con questa descrizione sono distribuite dalla nostra compagnia. Con la seguente confermiamo che le seguenti lampade elencate UV NEW TECHNOLOGY.® hanno, presa considerazione della tolleranza di fabbricazione, valori di arrossamento identici a quelli presentati dal produttore (I numeri d'articolo sono normativi).
Di conseguenza agevoliamo il ricambio dei prodotti originali con quelli conformi NEW TECHNOLOGY.®

Lampade UV ad alta e bassa pressione a efficacia ottica dell'apparecchio sopraindicato

Descrizione del produttore	Nr. OEM.	Tipi di lampada NEW TECHNOLOGY.® Descrizione	Nr. Art.
Röhre Ergoline Trend R E6 100W	1003886-00	Max Warp 800 X-PRESS PLUS 0.3 100WR	208312
		Max Warp 800 X-PRESS PLUS 0.3 GREEN 100WR	208386
		BEAUTY LIGHT red intensive tan -S- 100W R	205315
		PLATIN deluxe CR 100W	208725
Open Sun		Open Power	100861
Röhre Ergoline Trend R E6 100W	1003886-00	Rainbow Light BLUE 100W R by new technology	290040
Röhre Ergoline Trend R E6 100W	1003886-00	Rainbow Light GREEN 100W R by new technology	290050
Röhre Ergoline Trend R E6 100W	1003886-00	Rainbow Light RED 100W R by new technology	290060
Röhre Ergoline Trend R E6 100W	1003886-00	Rainbow Light YELLOW 100W R by new technology	290070

Timbro UV-POWER LICHT GMBH

UV-POWER
UV-Röhren • UV-Strahler • Solarkosmetik • Hygienezubehör
UV-Power Licht GmbH
Industriestraße 24-26 • 49716 Meppen
GF: Günter Schaffron, Holger Seefeld
Telefon: 0 59 31 / 9 83 00 • Telefax: 98 30 98
<http://www.uv-power.de>

Geschäftsführer
Holger Seefeld
UV-POWER LICHT GmbH

Creation-Date: D-Meppen, 11.05.2020

Gestione laboratorio
Detlef Hessel
Ingegnere Elettrotecnico

Strumento di misura: - Doppio monocromatore Macam mod. SR 9910 con fibra ottica lunga 1,8m e diffusore
- BENTHAM DMC 150 FC.

Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche.