<u>400</u>	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf c	die Bestrahlur	ngsstärke Eer	0.3W/q	m	
390 = = 390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belic	:htungsgerät	es:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1102: Soltron X-60 Turbo Plus o. Schulterbräuner (ab 10'2001)					
_	Zusatzinfo zum Gerät:			(BlueLine (BlueQ) Umrüstung)						
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 1102 UV-Variante: DUO					
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fo (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie								er einschlägigen	
					iten beurteilen und r			1.)		
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ersi ezeichnu rücksich	ng NEW TECHN ligung der Ferlig	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	gend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile vestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", en, erythemwirksam identische Werte zu den originalen isen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? Leistungsstufe? (z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtBe	ArtBezeichnung			ausgefü Leistung (z.B. "2" 300W o. Ökomoo	
	OT/ST (lang)	24	208342	Perfect Lex 8	800 X-PRESS 0.3 "inside red	d/blue" 93/83 160WR	ue" 93/83 160WR			
	UT (lang)	27	208342	Perfect Lex 8	800 X-PRESS 0.3 "inside red	d/blue" 93/83 160WR		X		
	GB-1	4	100830	Blue Line X-	Tend 0.3 500 S			X		
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
<u> </u>	bzw. das Gerä	te- und B uteile ord	etriebsbuch bz	w. den Geräl	und Betreiber) an Fax: tepass! Die Fachkraft be sowie die auszuführen	estätigt mit seiner Un	terschriff, dass die o	angegebene	n optisch	
	Plz./Ort					Plz./Ort				
<u> </u>	E-Mail Adresse Vor-/Name de	7-11	200				e (Pflichtfeld) ner Betreiber			
	Datum/Unterso Fachkraft	hrift der				Datum/Untersch Betreiber/in	nrift			
270	Germany Phon	ie: +49 (C	l Industriestraße 1)5931 9830-0 Fo 10logy.de / www	ax: +49 (0)593	31 9830-97		DEKRA	(c. Contrave man Trichland copy Commo	new leginologi	J: