_	.400					
	.390	OS BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestötigung dieser Erklärung bezichungsweise dem "Geräfte, und Betrichschuck" hoizulogen				
Ξ		gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen. Hersteller des Belichtungsgerätes: UWE LIGHT GmbH - Buchstraße 82 - 73510 Schwäbisch Gmünd				
	. 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:	UV-Kit ID-1352: uwe Triumph XTT (OT 160 / UT 160) (600er Version)			
		Zusatzinfo zum Gerät:	BlueLine (BlueQ) Umrüstung			
	770	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Butler-ID: 13: Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: DU			2	
-	.3/0	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.				
			hlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung eiten beurteilen und mögliche Gefahren erker			er einschlägigen
milm	Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung",					Durchgeführte Maßnahmen (bitte ankreuzen / eintragen)
		UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums auf	weisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).		äquivalent original	ausgeführt Leistungssture? 3.00W o. Ökomodus)
		Anz. ArtNr.	ArtBezeichnung		äq	aus (z.B Ök
			Perfect Lex 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR     Perfect Lex 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR			
2		GB-1     3     100831     Blue Line X-Tend 0.3 500 E			x	
alumetree.						
malmal						
TAN TANAL						
	.300 ·	Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät:		11		
Ξ		Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätserkläru bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden.				
	.290	Firma der Fachkraft Firma Betreiber				
		Straße/Nr. Straße/Nr.				
	200	Ptz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld)	Kunden-Nr.			
	.280	Vor-/Name der Fachkraft		E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber		
		Datum/Unterschrift der Fachkraft	Datum/Unterschrift Betreiber/in			
<u>minimimim</u>	.270	UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 497 Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5 E-mail: info@new-technology.de / www.new-tech	6 Meppen / 931 9830-97		terrer terre terrer terre terrer terr	new Texanology