	.400			priistupa au	f dia Rash	ahlupantärka Ee	r 0_3\\//-	m
minulun	. 390	OS BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschattleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.						
	200	Hersteller des Belichtungsge	erätes:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef				
	. 580	Bezeichnung Belichtungsge	UV-Kit ID-1407: Ergoline Advantage 350 Turbo Power					
		Zusatzinfo zum Gerät:	BlueLine (BlueQ) Umrüstung					
	.370	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.: Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.						
		Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)						
	210	OPTISCH WIRKSAME BA		llen beunellen un	a moglicne (seranren erkennen kar	n.) Bauteil	Durchgeführte Maßnahmen
	Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Barücksichtigung der Eertigungstoleranzen, enthemwirksam identische Werte zu den originglen							(bitte ankreuzen / eintragen)
		•						ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)
l l		Anz. ArtNr OT/ST (lang) 24 208342		ArtBezeichnung Perfect Lex 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR				
		UT (lang) 14 208342	800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR					
1111		GB-1 3 100830	Blue Line X-	Tend 0.3 500 S				
	.300 •	Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät:						
-		Senden Sie ein Exemplar unterschr bzw. das Geräte- und Betriebsbuc						
	.290	bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Firma der Fachkraft						
		Straße/Nr.			Straße/	Nr.		
		Plz./Ort	Piz./Ort Kunden-Nr.					
	.280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Vor-/Name der Fachkraft			E-Mail /	-Nr. Adresse (Pflichtfeld) chpartner Betreiber		
<u>mahandanahan</u>		Datum/Unterschrift der			Datum/	Unterschrift		
		Fachkraft	100 0 04 01 40734	Monnor /	Betreib	er/in		
	.270	UV-POWER-LICHT GMBH Industriest Germany Phone: +49 (0)5931 9830 E-mail: info@new-technology.de /	-0 Fax: +49 (0)59:	31 9830-97			ne (astrong	NEW REMANDIORY
		E-mail: info@new-technology.de /	www.new-recnn	ology.ue				