400			
Ē	O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Ee Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die ang		
=	äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/ab		
=390 =	Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage d Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bautei		
<u> </u>	gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch' beizulegen.		
= 200	Hersteller des Belichtungsgerätes: VDL Hapro International, P.O.Box73,4420 AC Kapel	•	nds
=	Bezeichnung Belichtungsgerät: UV-Kit ID-402: Luxura V7 48 XLc edition High Inten	Sive	
-	Zusatzinfo zum Gerät: Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Butter-ID: 402		
<u>= 370</u>	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.: Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fa)	
	(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)		
	OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE	a.) Bauteil	Durchgeführte Maßnahmen
	Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung",		(bitte ankreuzen / eintragen)
	dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).	alent	ausgeführt Le istungsstufe? (2.B. "2" oder 300W o. Ökornodus)
	Anz. ArtNr. ArtBezeichnung	äquivalent original	ausgeführt Leistungsstr (z.B. "2" od. 300W o. Ökomodus
	OT/ST (lang) 48 208364 Perfect Lex 1000 Longlife X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 120/80 200WR 2m	X	
	Zusätzlich auszuführende Arbeiten		
2	am Belichtungsgerät: Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraff und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten dara		
= = 290	bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchge Firma der Fachkraft Firma Betreiber		
=	Straße/Nr. Straße/Nr.		
-	Plz./Ort Plz./Ort Plz./Ort Kunden-Nr.		
<u>= 280</u>	E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Vor-/Name der Fachkraft Vor-/Name der Fachkraft		
280	Datum/Unterschrift der Datum/Unterschrift Fachkraft Betreiber/in		
= 270	UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 49716 Meppen /		
	Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5931 9830-97 E-mail: info@new-technology.de / www.new-technology.de	Contraction of the second seco	NEW TECHNOLOGY
Ξ			

Creation-Date: