	.400	03 BESTÄTIGUNGzur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm					
	. 390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.					
		Hersteller des Belichtungsgerätes	UWE LIGHT GmbH -	UWE LIGHT GmbH - Buchstraße 82 - 73510 Schwäbisch Gmünd			
	. 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:	UV-Kit ID-579: uwe C	UV-Kit ID-579: uwe CPS 74 (OT 120 / UT 100)			
		Zusatzinfo zum Gerät:					
	370	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:		Butler-ID: 579 UV-Variante: DUO			
		Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschläg					
-		Bestimmungen, die ihm übertrage		gliche Gefahren erkennen kann	.) Bauteil	Durchgeführte Maßnahmen	
ind in a		OPTISCH WIRKSAME BAUTEIL Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der Markenbezeichnung NEW TECHNOL dass unter Berücksichtigung der Fertigu UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solar	der nachfolgend aufgeführten äquivo OGY (NT), bestätigt mit einer gesond ngstoleranzen, erythemwirksam iden	m identische Werte zu den originalen		(bitte ankreuzen / eintragen)	
1111		Anz. ArtNr.	ArtBezei	ArtBezeichnung		ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" oder 300W o. Ökornodus)	
		OT/ST (lang) 20 208341	Perfect Lex 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 120/80 120WR 2m		X		
		OT/ST (kurz) 36 208300	208300 Max Warp 800 X-TEND 0.3 25W				
Ĩ.		UT (lang) 18 208340	Perfect Lex 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blu	.ex 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 100WR			
TABLE REPORTED							
andraals							
	.300 •	Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät: Son dan Sie ein Euopaalau unterscheichen	(Fuchlys flund Robailan) on Faus 40	2/015021 002000 Cia askaltan dagan	Bain dia Kan	a mitäte oktänung	
	200	Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten daraufhin die Konformi bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen op wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden.					
	270	Firma der Fachkraft Straße/Nr.		Firma Betreiber Straße/Nr.			
		Piz./Ort		Plz./Ort	904M0/002		
	. 280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)		Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)			
		Vor-/Name der Fachkraff		Ansprechpartner Betreiber			
minimi		Datum/Unterschrift der Fachkraft		Datum/Unterschrift Betreiber/in			
	.270	UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 2: Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: E-mail: info@new-technology.de / www.r	+49 (0)5931 9830-97	CERKA	The Standing	NEW RECEIPTORY	