400 =					mrüstung auf (					
390 = = 390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belic	:htungsgerät	es:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-736: Ergoline Black Jack 500 Turbo Power					
	Zusatzinfo zum Gerät:				optimale Umrüstung durch Austausch der UV-Bestückung					
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 736 UV-Variante: DUO					
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fact (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie K								v ojmechlägigen	
					iten beurteilen und				er einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ersi ezeichnu rücksich	ng NEW TECHN ligung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	gend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile lestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", en, erythemwirksam identische Werte zu den originalen isen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe?  (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtB	ArtBezeichnung			ausç Leist (z.B. 300%	
	OT/ST (lang)	27	208342	Perfect Lex 8	800 X-PRESS 0.3 "inside re	ed/blue" 93/83 160WR	ie" 93/83 160WR			
	UT (lang)	17	208342	Perfect Lex 8	800 X-PRESS 0.3 "inside re	ed/blue" 93/83 160WR	ue" 93/83 160WR			
	GB-1	4	100852	Independent	ce Ultra 250-520W SE			X L		
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
	Senden Sie ein	Exemple			und Betreiber) an Fax: tepass! Die Fachkraft b					
<u>=</u> =290		iteile ord			, sowie die auszuführen		ngsgemäß durchge			
	Straße/Nr.					Straße/Nr.				
	Plz./Ort					Plz./Ort				
280	E-Mail Adresse	7-11	222			Kunden-Nr. E-Mail Adresse	W 1849 W			
	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber  Datum/Unterschrift					
<u></u>	Fachkraft					Betreiber/in				
<u>=</u> 270	Germany Phon	ie: +49 (C	l Industriestraße 1)5931 9830-0 Fo iology.de / www	ax: +49 (0)59.	31 9830-97		DEKRA	CONTENTS  CONTEN	NEW LERWINGTOSA	