400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	Imrüstung auf a	die Bestrahlur	gsstärke Eer	0.3W/q	m
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.								
= ^^^	Hersteller d	es Beli	chtungsgerä	tes:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef				
58V 	Bezeichnur	ng Belio	htungsgerät		UV-Kit ID-837: Ergoline Affinity 660-S Dynamic Power o. Shoulder Tan				
=	Zusatzinfo zum Gerät:								
= 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 837 UV-Variante: Premium Royal				
=_5/V =	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine a  (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahr							hkraft.	
					nlichen Ausbildung, I eiten beurteilen und I				er einschlägigen
<u>=</u> 360	OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE  Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).  Anz. ArtNr. ArtBezeichnung  Bauteil  Durchgeführte (bitte ankreuz)								
		Anz.	ArtNr.		ArtBe	zeichnung		äquivalent original	ausgeführt Leistungsstu! (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)
	OT/ST (lang)	//ST (lang) 28 200544 High Power Pi K500/1 Intensive QXIII +25 160WR						X 🗌	
	OT/ST (kurz)	DT/ST (kurz) 2 208295 Max Warp 800 X-TEND 0.3 8W 31cm						X	
	UT (lang)	ang) 18 200544 High Power Pi K500/1 Intensive QXIII +25 16						x 🗌	
	GB-1	3 100852 Independence Ultra 250-520W SE						X	
		С	hipkarte Art.Nr. 30	0112 einsetzen.					
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge								
	bzw. das Gerä	te- und l uteile ord	Betriebsbuch bz	w. den Gerä	und Betreiber) an Fax: tepass! Die Fachkraft b , sowie die auszuführen	estätigt mit seiner Unt	erschriff, dass die c	inge gebene	n optisch
	Straße/Nr.					Straße/Nr.			
	Plz./Ort					Plz./Ort			
<b>=</b> 280	E-Mail Adresse	7.01 22.00	755			Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)			
<u> </u>	Vor-/Name der Fachkraft  Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber  Datum/Unterschrift				
	Fachkraft	III CMP		24 24 4077		Betreiber/in			
<u>= 270</u>	Germany Phon	ne: +49 (	H Industriestraße 0)5931 9830-0 F 10logy.de / ww	ax: +49 (0)59.	31 9830-97		DEKRA	Conformation Transportation	NEW LECKING (054)