400 =	103 BE	stä	TIGUN	Gzur U	Imrüstuna au	f die Bestrahlur	nasstärke Ee	er 0.3V	V/a	m	
390	Es wird hiermit äquivalenten notwendigen Europäischen Auslieferungsz	erklärt, optisch Reduzier Regulati custand o	dass das nachf wirksamen Baut rungen der Vors ionen sowie der des Solariums a	olgend ange teile wie UV-L chaltleistung rerythemalei Is Neugerät.	gebene Solarium du ampen, UV-Strahlen Jen (Softwareänderu n Bestrahlungsstärke Bei dem Einsatz von	rch Austausch der Altte n, Filterscheiben, Vorscl ungen durch Menüeinste von 0,3W/qm entsprich nicht originalen optisch "Geräte- und Betriebsb	ile gegen die ang naltgeräte, EPROM ellung, VSG um/a t. Als Grundlage wirksamen Baute	gegeben I sowie d oklemme dieser Erl	ien ori Ien ge en usv (lärun	iginalen oder egebenenfalls v.), den g gilt der	
	Hersteller des Belichtungsgerätes: Bezeichnung Belichtungsgerät: Zusatzinfo zum Gerät:				KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach						
<u>=_380</u>					UV-Kit ID-262: I	KBL megaSun 6700	XXL Super CPI				
					Strahlungsnorr	Strahlungsnorm Typ 3					
	Geräte-Nr. Belichtungsgerät.				Butter-ID: 262						
370	Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: RainbowLight - oxyTan HP Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.										
						g, Kenntnisse und Erf d mögliche Getahre			nis de	r einschlägigen	
_ 360	<u>OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE</u> Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätligt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).								uteil	Durchgeführte Maßnahmen (bitte ankreuzen / eintragen) e e e (sn sn sn	
	ov-tumpen s	Anz.	ArtNr.			-Bezeichnung	bendj.	äquivalent	original	ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang)	7	290080	Rainbow Lig	ht BLUE 120W R 2m by	new technology	X				
	OT/ST (lang)	OT/ST (lang) 7 290085 Rainbow Lig				nt GREEN 120W R 2m by new technology					
	OT/ST (lang)	7	290090	Rainbow Lig	ht RED 120W R 2m by r	new technology		X			
	OT/ST (lang)	6	290095	Rainbow Light YELLOW 120W R 2m by new technology				X			
	UT (lang)	6	290040	Rainbow Light BLUE 100W R by new technology				x			
	UT (lang)	5	290050	Rainbow Lig	Rainbow Light GREEN 100W R by new technology						
	UT (lang)	5	290060	Rainbow Lig	ht RED 100W R by new	technology					
	UT (lang)	5	290070	Rainbow Light YELLOW 100W R by new technology							
		;2	;1;Öko-Modus eins	stellen							
300 ·	Zusätzlich auszuführende Art am Belichtungsge							T			
200	bzw. das Gerät	e- und l iteile orc	Betriebsbuch bz	w. den Gerä	tepass! Die Fachkraf	ax: +49 (0)5931 -983098 t bestätigt mit seiner Un renden Arbeiten ordnur Firma Betreiber	erschrift, dass die	angege	bene	n optisch	
:	Straße/Nr.	RIMI				Straße/Nr.					
280	Plz./Ort					Plz./Ort					
200	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				
	Vor-/Name der Fachkraff					Ansprechpartne	and the second				
	Datum/Untersc Fachkraft	hrift der				Datum/Untersch Betreiber/in	rift				
_ 270	Germany Phon	e: +49 ((l Industriestraße))5931 9830-0 Fe iology.de / www	ax: + <mark>49 (0)</mark> 59	31 9830-97		DEKRA	Contract Temporal Oner	¢	new Technology	