400 	Es wird hiermit äquivalenten notwendigen Europäischen Auslieferungsz	t erklärt, optisch v Reduzier Regulati zustand d	dass das nach wirksamen Bau rungen der Vor ionen sowie de des Solariums d	folgend ange teile wie UV-l schaltleistung er erythemalei als Neugerät.	mrüstung auf die Bestro gebene Solarium durch Austausch o ampen, UV-Strahlern, Filterscheiben en ( Softwareänderungen durch Mei n Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm ei Bei dem Einsatz von nicht originalen ziehungsweise dem "Geräte- und Be	der Altteile gegen die ange , Vorschaltgeräte, EPROM s nüeinstellung, VSG um/abk ntspricht. Als Grundlage die optisch wirksamen Bauteile	gebene owie de Jemmen eser Erklö	n ori n ge i usw ärung	ginalen oder gebenenfalls :.), den g gilt der
380	Hersteller des Belichtungsgerätes:  Bezeichnung Belichtungsgerät:  Zusatzinfo zum Gerät:				KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach  UV-Kit ID-1304: KBL megaSun 5600 Super Power CPI mit easyCare m. Schulterbräuner (Strahlungsnorm Typ 3 u 4)  BlueLine (BlueQ) Umrüstung				
370	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:  Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.  (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)								
360	OPTISCH ' Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	WIRKS bzw. Ers ezeichnu rücksich	AME BAUT tinverkehrbring ung NEW TECHN tigung der Fert	<u>EILE</u> jer der nachfo IOLOGY (NT), igungstoleran	olgend aufgeführten äquivalenten op bestätigt mit einer gesonderten "Äq zen, erythemwirksam identische We eisen. (Die Artikelnummern sind hier ArtBezeichnung	otisch wirksamen Bauteile vivalenz Bestätigung'', rte zu den originalen	Baute	original 🖳	dusgeführt Leistungsstufe? (2.8. *2. oder 300W o. Ökomodus)
	GB-1	4	100830	Blue Line Y	Tend 0.3 500 S			•	0 3 2 5 8 9
	SB	2	100257		er 250W (KBL, UWE, Alisun -Varius)		X	=1	
	OT/ST (lang)	7	290100		ht BLUE 160W R by new technology		X	=1	
	OT/ST (lang)	7	290110		ht GREEN 160W R by new technology		X	=1	
	OT/ST (lang)	6	290120		ht RED 160W R by new technology		X	=1	
	OT/ST (lang)	6	290130		ht YELLOW 160W R by new technology		X	=1	
	UT (lang)	5	290040	Rainbow Lig	ht BLUE 100W R by new technology		X	=1	
	UT (lang)	5	290050	Rainbow Lig	ht GREEN 100W R by new technology		X	=1	
	UT (lang)	4	290060	Rainbow Lig	ht RED 100W R by new technology		X	=1	
	UT (lang)	4	290070	Rainbow Lig	ht YELLOW 100W R by new technology		X	=1	
310		_							
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge								
	bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerät				tepass! Die Fachkraft bestätigt mit se sowie die auszuführenden Arbeiten Firma Be Straße/N Plz./Ort Kunden- E-Mail A Anspreci	petreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätserklärung, st. Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch erdie auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden.  Firma Betreiber  Straße/Nr.  Plz./Ort  Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber  Datum/Unterschrift Betreiber/in			
= 270	UV-POWER-LIC Germany Phon	ne: +49 (0	H Industriestraß D)5931 9830-0 F 10logy.de / ww	ax: +49 (0)59	Meppen / 31 9830-97	E CONTROL E	(L) CON CON- PARTIES TRECONOCIO PE PARTIES	)	New Legipus (o) 3 A.