| 400<br>=<br>=<br>=<br>390 | Es wird hiermit<br>äquivalenten<br>notwendigen<br>Europäischen<br>Auslieferungsz   | t erklärt,<br>optisch v<br>Reduzier<br>Regulati<br>zustand d    | dass das nach<br>wirksamen Bau<br>ungen der Vor<br>onen sowie de<br>des Solariums c | folgend ange<br>teile wie UV-L<br>schaltleistung<br>rerythemalei<br>ıls Neugerät. | mrüstung auf die Bogebene Solarium durch Austa<br>ampen, UV-Strahlern, Filtersch<br>en ( Softwareänderungen durch<br>Bestrahlungsstärke von 0,3W,<br>Bei dem Einsatz von nicht origi<br>ziehungsweise dem "Geräte-               | usch der Altteile gegen die a<br>leiben, Vorschaltgeräte, EPRO<br>ch Menüeinstellung, VSG um/<br>/qm entspricht. Als Grundlage<br>nalen optisch wirksamen Bau  | ngegebe<br>M sowie<br>abklemr<br>dieser E<br>teilen, isl | enen or<br>den ge<br>nen usv<br>rklärun | iginalen oder<br>egebenenfalls<br>w.), den<br>ig gilt der                  |
|---------------------------|--|---|---|---|--|--|--|---|--|
| _                         | Hersteller des Belichtungsgerätes:  Bezeichnung Belichtungsgerät:  |   |   |   | KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach   |  |  |   |  |
| <u>=</u> 380              |  |   |   |   | UV-Kit ID-285: KBL megaSun 6900 Super CPI  |  |  |   |  |
|                           | Zusatzinfo zum Gerät:  |   |   |   | Strahlungsnorm Typ 3   |  |  |   |  |
| 770                       | Geräte-Nr. Belichtungsgerät.<br>Artikel-Nr./Bestell-Nr.:   |   |   |   | Butler-ID: 285<br>UV-Variante: RainbowLight  |  |  |   |  |
| <u>5/V</u>                | Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.  (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen |   |   |   |  |  |  |   |  |
|                           |  |   |   |   | lichen Ausbildung, Kenntn<br>iten beurteilen und möglic  |  |  | tnis de                                 | er einschlägigen   |
| 360                       | Der Hersteller<br>der Markenbo<br>dass unter Be  | bzw. Ersi<br>ezeichnu<br>rücksich                               | ng NEW TECHN<br>tigung der Ferti  | er der nachfo<br>OLOGY (NT),<br>igungstoleran                                     | gend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile<br>estätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung",<br>en, erythemwirksam identische Werte zu den originalen<br>sen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). |  |  | original                                | ausgeführt<br>Le istungsstufe?<br>(Z.B. ". 2" oder<br>300W o.<br>Ökomodus) |
|                           |  | Anz.  | ArtNr.  |   | ArtBezeichn  | ung  | , c  | o ii                                    | Gz.                                    |
|                           | GB-1   | 4   | 100401  | High Energy   |  |  | X  |   |  |
|                           |  |   |   |   | ht BLUE 100W R by new technology   |  |  |   |  |
|                           | OT/ST (lang) OT/ST (lang)  | 7   | 290050  |   | ht GREEN 100W R by new technology  |  |  |   |  |
|                           | OT/ST (lang)   | 7   | 290070  |   | ht YELLOW 100W R by new technol  | logy   | X  |   |  |
|                           | UT (lang)  | 6   | 290040  |   | ht BLUE 100W R by new technology   |  |  |   |  |
|                           | UT (lang)  | 5   | 290050  |   | ht GREEN 100W R by new technolog   |  |  |   |  |
|                           | UT (lang)  | 5   | 290060  | Rainbow Lig   | ht RED 100W R by new technology  |  | X  |   |  |
|                           | UT (lang)  | 5   | 290070  | Rainbow Lig   | ht YELLOW 100W R by new technol  | logy   | X  |   |  |
|                           |  | 1   | 654783  | VSG-Platte F  | 2 10 - 0.3 megaSun   |  |  |   |  |
|                           |  | ;2;   | :1Öko-Modus eins  | stellen;1; Vorsch   | altgeräteplatte P10 austauschen  |  |  |   |  |
| =_300 ·                   | Zusätzlich<br>auszuführende Ar<br>am Belichtungsge   |   |   |   |  |  | T  |   |  |
| 290<br>280                | bzw. das Gerä  | te- und B<br>uteile ord<br>nkraft<br>• (Pflichtfor<br>er Fachkr | etriebsbuch b:<br>Inungsgemäß (   | zw. den Gerä  | Str<br>Piz<br>Ku<br>E-r<br>An  | mit seiner Unterschrift, dass d  | ie angeç   | gebene                                  | en optisch   |
| 270                       | UV-POWER-LIC<br>Germany Phon   | ie: +49 (0  |   | ax: +49 (0)59.  | Meppen /<br>31 9830-97   | DERES DE LA CONTROL DE LA CONT | E continue   |   | new Technology   |