400 390	Es wird hiermit äquivalenten notwendigen Europäischen Auslieferungsz	t erklärt, o optisch v Reduzier Regulatio zustand d	dass das nachf virksamen Baul ungen der Vors onen sowie der les Solariums a	olgend ange teile wie UV-L chaltleistung rerythemaler Is Neugerät.	Imrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer gebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die ange Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM: gen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abl in Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage di Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteil edehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.	egebe sowie klemm eser E	nen or den g ien usv rklärun	iginalen oder egebenenfalls w.), den ig gilt der
380 370	Hersteller des Belichtungsgerätes: Bezeichnung Belichtungsgerät: Zusatzinfo zum Gerät: Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				VDL Hapro International, P.O.Box73,4420 AC Kapelle, Netherlands UV-Kit ID-425: Luxura old 40/1 Butter-ID: 425 UV-Variante: RainbowLight en der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.			
360	OPTISCH 1 Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	WIRKS, bzw. Erst ezeichnu rücksicht	ihm übertrag AME BAUTE rinverkehrbring ng NEW TECHN ligung der Ferli	genen Arbe <u>ILE</u> er der nachfo OLOGY (NI), gungstoleran	nlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie niten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann begend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", izen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).	n.)	auteil	ausgeführt Leistungsstufe (2.8. 2. oder 300W o. Ökomodus)
	GB-1 OT/ST (lang) OT/ST (lang) OT/ST (lang) UT (lang) UT (lang) UT (lang) UT (lang) UT (lang)	2 [5 [5 [5 [5 [4 [4 [4 [6 [7] 7] 7] 7] 7] 7]	100411 290040 290050 290060 290070 290040 290070 290070	Rainbow Lig	ht BLUE 100W R by new technology ht GREEN 100W R by new technology ht RED 100W R by new technology ht YELLOW 100W R by new technology ht GREEN 100W R by new technology ht GREEN 100W R by new technology ht GREEN 100W R by new technology ht FED 100W R by new technology ht YELLOW 100W R by new technology ht YELLOW 100W R by new technology er: 100W abklemmen			
	bzw. das Gerä	beiten erät: Exemplo te- und B uteile ord akraft e (Pflichtfa er Fachkra chrift der	ar unterschriebsetriebsbuch bz nungsgemäß c eld) aft	en (Fachkraft w. den Gerä iusgetauscht	tund Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten darat tepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die e , sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchge Firma Betreiber Straße/Nr. Plz./Ort Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift Betreiber/in	an ge g	ebene	en optisch